

鉄砲シリーズI THE LANCE SERIES I

スタンダードタイプの防除ノズル!遠近調節可能で幅広く作業可能!

バーリストリンク



防除ノズルのスタンダードモデル!遠近調節可能!

スーパージェット噴口 1型


SUPER JET NOZZLE TYPE: 1

●対応機種/必要吸水量

セット動噴: [Φ2.0] 12.0ℓ/min以上

背負動噴/小型動噴: [Φ1.5] 6.0ℓ/min以上・[Φ1.2] 4.5ℓ/min以上・[Φ1.0] 3.5ℓ/min以上



●取付ネジ: G1/4



スーパージェット1型 500mm

握りを回すことで遠近調節及び、停止が可能です。

- ・握りを回すことで遠近の調整及び、噴霧の停止が可能です。
- ・噴板の交換ができます。
- ・軽量のため、扱いが容易です
- ・500mm(Φ1.2)はエンジン式背負動噴、小型動噴でも使用できます。



噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Φ2.0	開	6.0	6.8	7.3	~65	9.0
	直	7.5	8.8	9.7		
Φ1.5	開	3.0	3.5	3.9	~60	8.5
	直	4.4	5.1	5.6		
Φ1.2	開	2.7	3.2	3.6	~45	7.0
	直	3.2	3.7	4.2		
Φ1.0	開	1.7	2.0	2.2		6.5
	直	2.2	2.5	2.8		

OPTION

吐出量を増やしたい方に!



円錐ノズル(穴径Φ2.3)

希望小売価格(税込) ¥3,597

	2.0MPa
開	5.7 ℓ/min
直	13.3 ℓ/min

OPTION

噴板・パッキンの修理・交換に

452008810

スーパージェット 1型

パッキンセット

希望小売価格(税込) ¥1,210

噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1
座金×2・ゴムブッシュ×1
合成ゴムPK×1
キャップ×1



交換方法を動画で解説!

製品コード	型 式		全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450039520	スーパージェット噴口 1型	(Φ2.0)	880mm	550g	10	¥11,000	Φ1.5噴板付属
450096230		700mm(Φ1.5)	700mm	480g		¥10,670	Φ1.0噴板付属
450028380		500mm(Φ2.0)	500mm	420g		¥10,560	Φ1.5噴板付属
450028420		500mm(Φ1.2)				¥10,560	

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々!

スーパージェット噴口 2型

SUPER JET NOZZLE TYPE: 2

●対応機種/必要吸水量: セット動噴: 10.0ℓ/min以上



●取付ネジ: G1/4



握りを回すことで遠近の調節が可能です。

- ・噴頭部に角度が付いているため、葉裏への散布も容易です。
- ・噴口を下に向けて平面野菜の防除にも対応できます。

噴板穴径	噴霧	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
Φ1.8	開	4.8	5.0	5.5	5~55	8.0
	直	6.6	7.7	8.6		



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450086730	スーパージェット噴口 2型(Φ1.8)	910mm	590g	10	¥13,090	

OPTION スーパージェット噴口 1型・2型 / スーパーワイド噴口用噴板

製品コード	型 式	希望小売価格(税込)	製品コード	型 式	希望小売価格(税込)
400011640	23.0×Φ1.0×1.0t (穴径Φ1.0)	¥220	400011620	23.0×Φ1.8×1.0t (穴径Φ1.8)	¥220
400011650	23.0×Φ1.2×1.0t (穴径Φ1.2)	¥220	400011630	23.0×Φ2.0×1.0t (穴径Φ2.0)	¥220
400011610	23.0×Φ1.5×1.0t (穴径Φ1.5)	¥220	400011670	23.0×Φ2.3×1.0t (穴径Φ2.3)	¥220

2種類の噴板付属!用途に合わせて使い分けできる!

スーパーワイド噴口 LT型

SUPER WIDE NOZZLE TYPE: LT

●対応機種/必要吸水量

セット動噴:Φ2.4:17.5ℓ/min・Φ1.8:9.5ℓ/min・W8:13.0ℓ/min

●取付ネジ: G1/4



握りを回すことで遠近の調節が可能

SW1200-LT

SW900-LT

SW700-LT

- ・噴頭部に角度がついているため、葉裏散布が容易に行えます。
- ・シンプルな構造により部品交換・組立が簡単です。
- ・2種類の噴板が付属するため、用途に合わせて付け替え可能です。
- ・ホースのねじれを防止するホースヨリモドシが付属します。
- ・フードの構造により霧が渦を巻き、葉裏の防除を容易にします。

		吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
噴板孔径	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ2.4	開	7.0	8.2	9.1	~80	9.0
	直	10.2	11.7	13.2		
φ1.8	開	4.7	5.5	6.3		
	直	5.6	6.5	7.3		
ワイド噴板 W8	開	5.4	6.4	7.2		7.5
	直	7.5	8.8	9.8		

噴板 φ2.4 φ1.8

円錐状の霧/握りを回すと径が変化



ワイド噴板W8

幅のある広角の霧/握りを回すと長円方向の幅が変化



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450104910	スーパーワイド噴口	SW700-LT	720mm	580g	10	希望小売価格(税込) ¥18,150 ¥19,030 ¥20,240 ホースヨリモドシ 噴板:φ1.8・W8 付属 ポールコック
450104930		SW900-LT	920mm	630g		
450104950		SW1200-LT	1,220mm	710g		

角度があるから葉裏の散布も楽々!

スーパーシャトル噴口 受注生産

SUPER SHUTTLE NOZZLE

●対応機種/必要吸水量:セット動噴:10.0ℓ/min以上

●取付ネジ: G1/4



握りを回すことで遠近の調節が可能


1100型

ホースのねじれを防止するホースヨリモドシが付属

700型

- ・噴頭部に角度がついているため葉裏散布が簡単に行える他、噴口を下に向けて平面野菜の防除にも対応できます。
- ・軽量なため作業性が向上します。

		吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)	到達距離(m) (2.0MPa/直)
噴板孔径	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ1.8 (Φ2.3)	開	5.5	6.3(11.8)	7.0	60	7.0
	直	6.3	7.7(12.2)	8.5	30	



フードの構造により霧が渦を巻き、葉裏の防除を容易にします。

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450036840	スーパーシャトル噴口	700型	730mm	620g	10	希望小売価格(税込) ¥15,840 ¥18,920 ホースヨリモドシ 噴板φ2.3 付属 ノズルコア付
450036830		1100型	1,160mm	706g		

鉄砲シリーズⅢ 洗浄ノズル

THE LANCE SERIES3 :CLEASING NOZZLE

農機などの泥落としに最適な洗浄ノズル!

パーツリンク



洗浄向きの強力な直射の霧!

スーパー洗浄ノズル S型

CLEASING NOZZLE TYPE: S

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：Φ2.3：20.0ℓ/min以上・Φ1.5：8.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・洗浄に向いている直射型の霧が出ます。
- ・オプションのノズルチップ(Φ1.0)で水量を絞ることも可能です。

	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
噴板穴径	2.0MPa	2.5MPa	2.9MPa	
φ2.3	12.8	14.5	16.1	直のみ
φ1.5	-	6.0	-	



OPTION

400281310

ノズルチップΦ1.0

希望小売価格(税込) ¥693

吐出量：2.2ℓ/min(2.5MPa)

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450039380	スーパー洗浄ノズル S型	740mm	600g	10	¥14,740	Φ1.5ノズルチップ付属

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック製ノズルチップ採用!

スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 / SF-30-12.4

CERAMIC CLEASING NOZZLE TYPE: SF-15-12.4 / SF-30-12.4


- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：16ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・広範囲に能率的な洗浄が可能フラットタイプの霧が出ます。
- ・握りを回すことで噴霧のストップができます。
- ・銀口ウ付けのため、高気密で高圧力にも耐えられる設計です。

	噴 板	吐出量(ℓ/min)			噴角(°)(2.9MPa)	
		2.5MPa	2.9MPa	3.4MPa	SF-15-12.4	SF-30-12.4
SF-15-12.4	1/8MVNP15124	11.3	12.4	13.4	15	30
SF-30-12.4	1/8MVNP30124					



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450027490	スーパーセラミ洗浄ノズル	700mm	550g	10	¥20,130	銀口ウ付け
450027720					¥20,130	



困ったときのノズルQ&A

日頃の点検とお手入れで、ノズルを快適に長く使いましょう。

Q. 接続部から液が漏れる

A. 緩みやパッキンの劣化を確認しましょう。

圧力を抜き、接続部の緩みとパッキンを点検します。
パッキンに亀裂、変形、硬化があれば、適合する新品に交換してください。

Q. 噴霧の勢いが弱い・液が出にくい

A. 噴口やストレーナーの詰まりが考えられます。

噴口やストレーナーの詰まりを確認し、水と柔らかいブラシで洗います。
ホースの折れや液漏れ、ポンプの圧力設定なども確認しましょう。

Q. 霧が偏る、形が乱れる

A. 噴口に異物が付着していないか確認しましょう。

噴口に付着した異物を水で洗い流します。
金属針や針金は噴板の穴を傷めるため使用しないでください。

Q. 吐出量が以前より増えた・薬液の減りが早い

A. 噴口が摩耗している可能性があります。

摩耗により、噴板の穴が広がっている可能性があります。
噴霧状態を確認し、必要に応じて噴板を交換します。

Q. 噴霧が止まらない・止めても液が垂れる

A. 弁部への異物のかみ込みや部品の摩耗を確認。

弁部への異物のかみ込みや、パッキンの摩耗が考えられます。
洗浄・交換しても改善しない場合は使用を中止してください。

Q. 使用後はどのように手入れすればよい?

A. 清水で洗浄し、水分を抜いて保管しましょう。

使用後は水を通して内部を洗浄します。水抜きし、直射日光が
当たらない、風通しの良い場所で保管することが長持ちポイントです。

※点検前に動噴を停止し、ホース内部の圧力が完全に抜けたことを確認してからノズルやホースを取り外してください。

※噴口を口で吹いたり、素手で異物を取り除いたりしないでください。※交換には製品に適合する部品を使用しましょう。

鉄砲シリーズⅢ 洗浄ノズル

THE LANCE SERIES3 : CLEANSING NOZZLE

農機などの泥落としに最適な洗浄ノズル!

パーツリンク



洗浄向きの強力な直射の霧!

スーパー洗浄ノズル S型

CLEANSING NOZZLE TYPE: S

- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：Φ2.3：20.0ℓ/min以上・Φ1.5：8.0ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・洗浄に向いている直射型の霧が出ます。
- ・オプションのノズルチップ(Φ1.0)で水量を絞ることも可能です。

	吐出量(ℓ/min)			噴角(°) (2.0MPa)
噴板穴径	2.0MPa	2.5MPa	2.9MPa	
φ2.3	12.8	14.5	16.1	直のみ
φ1.5	-	6.0	-	



OPTION

400281310

ノズルチップΦ1.0

希望小売価格(税込) ¥693

吐出量：2.2ℓ/min(2.5MPa)

製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450039380	スーパー洗浄ノズル S型	740mm	600g	10	¥14,740	Φ1.5ノズルチップ付属

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック製ノズルチップ採用!

スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 / SF-30-12.4

CERAMIC CLEANSING NOZZLE TYPE: SF-15-12.4 / SF-30-12.4


- 対応機種/必要吸水量：セット動噴：16ℓ/min以上
- 取付ネジ：G1/4



握りを回すことで噴霧・停止が可能です

- ・広範囲に能率的な洗浄が可能フラットタイプの霧が出ます。
- ・握りを回すことで噴霧のストップができます。
- ・銀口ウ付けのため、高気密で高圧力にも耐えられる設計です。

	噴 板	吐出量(ℓ/min)			噴角(°)(2.9MPa)	
		2.5MPa	2.9MPa	3.4MPa	SF-15-12.4	SF-30-12.4
SF-15-12.4	1/8MVNP15124	11.3	12.4	13.4	15	30
SF-30-12.4	1/8MVNP30124					



製品コード	型 式	全 長	質 量	梱包単位	希望小売価格(税込)	備 考
450027490	スーパーセラミ洗浄ノズル	700mm	550g	10	¥20,130	銀口ウ付け
450027720					¥20,130	



困ったときのノズルQ&A

日頃の点検とお手入れで、ノズルを快適に長く使いましょう。

Q. 接続部から液が漏れる

A. 緩みやパッキンの劣化を確認しましょう。

圧力を抜き、接続部の緩みとパッキンを点検します。
パッキンに亀裂、変形、硬化があれば、適合する新品に交換してください。

Q. 噴霧の勢いが弱い・液が出にくい

A. 噴口やストレーナーの詰まりが考えられます。

噴口やストレーナーの詰まりを確認し、水と柔らかいブラシで洗います。
ホースの折れや液漏れ、ポンプの圧力設定なども確認しましょう。

Q. 霧が偏る、形が乱れる

A. 噴口に異物が付着していないか確認しましょう。

噴口に付着した異物を水で洗い流します。
金属針や針金は噴板の穴を傷めるため使用しないでください。

Q. 吐出量が以前より増えた・薬液の減りが早い

A. 噴口が摩耗している可能性があります。

摩耗により、噴板の穴が広がっている可能性があります。
噴霧状態を確認し、必要に応じて噴板を交換します。

Q. 噴霧が止まらない・止めても液が垂れる

A. 弁部への異物のかみ込みや部品の摩耗を確認。

弁部への異物のかみ込みや、パッキンの摩耗が考えられます。
洗浄・交換しても改善しない場合は使用を中止してください。

Q. 使用後はどのように手入れすればよい?

A. 清水で洗浄し、水分を抜いて保管しましょう。

使用後は水を通して内部を洗浄します。水抜きし、直射日光が
当たらない、風通しの良い場所で保管することが長持ちポイントです。

※点検前に動噴を停止し、ホース内部の圧力が完全に抜けたことを確認してからノズルやホースを取り外してください。

※噴口を口で吹いたり、素手で異物を取り除いたりしないでください。※交換には製品に適合する部品を使用しましょう。